

Garant
Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/07mm

Beställningsdata

Ordernummer	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Halsbredd L ₄	10 mm
Huvudängd L ₁	28 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	AH1012K SDUCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrivsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500