

**WNMG 080404, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 CA510
GTIN	4960664700363
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080404 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: HQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Matning  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,07 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 450 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning