

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260329 10/07
GTIN	4045197652843
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	13 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	AH10K SDQCR/L07
Skruvsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Huvudängd $L_1$	20 mm
totallängd $L$	125 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500