

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	19 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skruvsats för vändskär	269028 7
ISO-kod hållare	E16R SDUCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
totallängd $L$	200 mm
Spännhöjd $L_2$	15,6 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500