

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260332 12/07
GTIN	4045197652928
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	60 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	16 mm
ISO-kod hållare	AH12M SDUCR/L07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning $L_3$	8 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
totallängd $L$	150 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500