


**Garant****WNMG 080404, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB7020
GTIN	4045197699633
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 080404 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mmMatning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning