

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E20S SDUCR/L11
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L ₃	13,1 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	23,5 mm
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L ₂	18,9 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500