

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L ₃	11 mm
ISO-kod hållare	AH1216M SDUCR/L07
Skruvsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	19,5 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500