

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	40 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13,5 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A10K SDUCR/L07
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500