

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	32 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Utkragningslängd L_1	125 mm
ISO-kod hållare	AH25R SDUCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning L_3	16 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500