

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	80 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Mittförskjutning L_3	10 mm
ISO-kod hållare	AH16Q SDUCR/L07
Skrivsats förvändskär	269028 7
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	15 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500