

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A12L SDUCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	16 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	9 mm
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500