

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260329 20/11  |
| GTIN         | 4045197652874 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ISO-kod hållare                        | AH20R SDQCR/L11          |
| Skruvsats förvändskär                  | 269028 8                 |
| Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$ | 25 mm                    |
| Vändskärsstorlek                       | 11 mm                    |
| Huvudängd $L_1$                        | 40 mm                    |
| Mittförskjutning $L_3$                 | 12,5 mm                  |
| Passande vändskär                      | DC.. 11T3..              |
| totallängd $L$                         | 200 mm                   |
| Spännhöjd $L_2$                        | 18 mm                    |
| Inställningsvinkel $\kappa$            | 107,5 grad               |
| Skaftdiameter $D_s$                    | 20 mm                    |
| Norm                                   | Verkstadsnorm            |
| Användning                             | Vänster                  |
| Invändigt svarvdjup upp till           | 5×D                      |
| Skärmaterial                           | HSS                      |
| Invändig                               | ja                       |
| Användning                             | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500