

Garant**Sats med inv. skärhållare HSS, Höger****Beställningsdata**

Ordernummer	260334
GTIN	4045197653055
Artikelklass	29W

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	AH1216M SDUCR/L07
ISO-kod hållare	AH0810H SDUCR/L07
ISO-kod hållare	AH1012K SDUCR/L07
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Spännhöjd L ₂	9 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	12,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	19,5 mm
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm

Huvudängd L ₁	22 mm
Huvudängd L ₁	28 mm
Huvudängd L ₁	36 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Halsbredd L ₄	8 mm
Halsbredd L ₄	10 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Effektivt djup T	5 mm
Effektivt djup T	5 mm
Effektivt djup T	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1012/07 mm	260332 1012/07
Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 8/07 mm	260332 8/07
Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 1216/07 mm	260332 1216/07
Invändig skärhållare HSS Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0810/07 mm	260332 0810/07

