

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260332 20/11
GTIN	4045197652959
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Utkragningslängd $L_1$	100 mm
Mittförskjutning $L_3$	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats för vändskär	269028 8
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	26 mm
ISO-kod hållare	AH20R SDUCR/L11
totallängd L	200 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Skrivsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500