

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm
ISO-kod hållare	AH25R SDUCR/L11
Utkragningslängd L_1	125 mm
Mittförskjutning L_3	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500