

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A20R SDUCR/L11
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	25 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	18 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500