



KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Lång, Ø Dmin – Ø Dmax: 39-53mm



Beställningsdata

Ordernummer	236682 39-53
GTIN	4047109262034
Artikelklass	24F

Beskrivning

Utförande:

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygsutformning.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arbordersoperationer fungerar spiralspårerna som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

OBS!:

Beställ hållare och vändskärplattor separat.

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24-32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	120 mm
Ø-område D_{min} - D_{max}	39 - 53 mm
ABS® skaftdiameter D_s	40 mm
Kragens längd L_2	8 mm
Utförande	Lång

Skaft	ABS
Borrvändning	snedställd borstart
Borrvändning	Kryssborring
Borrvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grov- bearbetning Hållare 39-53	236684 39-53
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Fin- bearbetning Hållare 39-53	236688 39-53
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grov- bearbetning Hållare 39-53	236685 39-53
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grov- bearbetning Hållare 39-53	236686 39-53