



KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Kort, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 24-32mm



Beställningsdata

Ordernummer	236680 24-32
GTIN	4047109261587
Artikelklass	24F

Beskrivning

Utförande:

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygsutformning.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arboreringsoperationer fungerar spiralspären som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

OBS!:

Beställ hållare och vändskärplattor separat.

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24-32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

Teknisk beskrivning

totallängd L _{tot}	45 mm
Ø-område D _{min} -D _{max}	24 - 32 mm
ABS® skaftdiameter D _s	25 mm

Kragens längd L ₂	6 mm
Utförande	Kort
Skaft	ABS
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Finbearbetning Hållare 24-32	236688 24-32
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 24-32	236685 24-32
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 24-32	236684 24-32
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grovbearbetning Hållare 24-32	236686 24-32