



Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07 mm



Beställningsdata

Ordernummer	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Artikelklass	25U

Beskrivning

Utförande:

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 10 mm

ISO-kod hållare: A10L SDUCR/L07

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: DC.. 0702..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 14 mm

Mittförskjutning L_3 : 8,7 mm

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	14 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	8,7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A10L SDUCR/L07
Vändskärsskriv	269022 4
Utkragningslängd L_1	50 mm
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad

Skaftdiameter D _s	10 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	269022 4
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500