

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	22 mm
Halsbredd L_4	8 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	12,5 mm
ISO-kod hållare	AH0810H SDUCR/L07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförsjutning L_3	7 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrivsats förvåndskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500