

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A25R SDUCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500