



KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Lång, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71 mm



Beställningsdata

Ordernummer	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Artikelklass	24F

Beskrivning

Utförande:

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygsutformning.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arbordersoperationer fungerar spiralspären som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

OBS!:

Beställ hållare och vändskärplattor separat.

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24-32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

Teknisk beskrivning

Kragens längd L ₂	10 mm
totallängd L _{tot}	135 mm
Ø-område D _{min} -D _{max}	51 - 71 mm
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Utförande	Lång

Skaft	ABS
Borranvändning	snedställd borstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Finbearbetning Hållare 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grovbearbetning Hållare 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 51-71	236684 51-71
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 51-71	236685 51-71