



KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Kort, Ø D_{min} – Ø D_{max}: 30-41mm



Beställningsdata

Ordernummer	236680 30-41
GTIN	4047109262003
Artikelklass	24F

Beskrivning

Utförande:

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygsutformning.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arboreringsoperationer fungerar spiralspären som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

OBS!:

Beställ hållare och vändskärplattor separat.

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24-32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

Teknisk beskrivning

totallängd L _{tot}	50 mm
Ø-område D _{min} -D _{max}	30 - 41 mm
ABS® skaftdiameter D _s	25 mm

Utförande	Kort
Skaft	ABS
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grovbearbetning Hållare 30-41	236686 30-41
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Finbearbetning Hållare 30-41	236688 30-41
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 30-41	236685 30-41
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 30-41	236684 30-41