

**KOMET® Unisix® vändskär, P25M, Beteckning typ W29: 34-000****Beställningsdata**

Ordernummer	236740 34-000
GTIN	4047109070011
Artikelklass	24T

Beskrivning**Passar till:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

OBS!:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Teknisk beskrivning

Beteckning	34-000
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 06T304
Sort	P25M
Typ	ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	130 m/min	P
vått maximal	lämplig		