



Modulärt skruvstycke, Backbredd A: 200/4mm

Beställningsdata

Ordernummer	362110 200/4
GTIN	4067263107156
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Maskinskruvstycke med nedåtdragande backar.
- Enkel mekanisk manövrering (upp till 3,5 t).
- Enkel inställning av spännvidden.
- Sätthårdad HRC 60.
- Parallellitet 0,02 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive arbetsstyckanslag, 2 stycken spårklackar motsvarande nr. 362160 strl. 18/16, 1 chucknyckel, 1 skruvnyckel för insexskruvar, 4 spännkonsoler.

OBS!:

Andra passpårklackar, se nr 362160.

Teknisk beskrivning

spännvidd b	400 mm
vikt	74 kg
grundhållarhöjd G	70 mm
längsgående passpår l	16 mm
färgkod för passande tillbehör	Gerardi 200
tvärgående passpår n	16 mm
backhöjd C	65 mm
Backbredd A	200 mm
totallängd L	695 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

