

**SNMG 120408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Artikelklass	25E

Beskrivning

SNMG 120408 CA6525 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: CA6525
spån-brytare: MS
Skärdjup a_p : 0,8 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	MS
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	0,8 - 4 mm
Primäranvändning	M
Sort	CA6525

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning