

**Garant****Hydraulchuck, smal Master Chuck, SK 40 A = 80, Spänn diameter D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302070 25
GTIN	4067263108078
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 120°C i 4 timmar.
- Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentration av högsta kvalitet.

**Användningsdata:**

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning. **Där en reducerad störkontur krävs.** För borring, brotschning och fräsning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	25 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm

Utvändig-Ø D	53 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
fäste	SK 40 A = 80
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck