

Garant**Hydraulchuck performance Master Chuck, HSK-A 63 kort, Spänn diameter D1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307630 32
GTIN	4067263108344
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Särskilt lämplig för mycket dynamiska fräsapplikationer
- Optimerad yttre kontur med FEM (Finite-elementmetod) – robusthet på grund av maximal styvhet, högre verktyglivslängd, högre tidsspänvolym, lämplig för alla bearbetningsstrategier.
- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Axiell längdjustering, justermån 10mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Temperaturbeständig upp till 170°C i 4 timmar.
- Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment jämfört med en standard hydraulchuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt expansionssystem – tillförlitlig och hållbar premiumkoncentricitet.

Användningsdata:

Universellt utformad för grovbearbetning och finbearbetning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302140; 302135 302145 302147 vardera storlek 12 och nr 302150; 302155; 302160; 302165 vardera storlek 20.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	32 mm
Utvändig-Ø D	62,5 mm
Ø D ₂	58,5 mm
utkragningslängd A-mått	110 mm
fäste	HSK-A 63 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Kylkanalborrhål	nej
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck