

Rundsling röd 5000 kg, Effektiv längd: 3m



Beställningsdata

Ordernummer	086275 3
GTIN	4049924501756
Artikelklass	08Z

Beskrivning

Utförande:

Mycket slitstark rundsling (EN 1492-2) med sömlös och nötningstålig enkel mantel.

Användningsdata:

För lyft och flytt av byggelement.

OBS!:

Kan levereras upp till följande lastvikter: 150 ton (polyester), 180 ton (Dyneema).

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	3 m
längd	6 m
Sling-bredd	72 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL	5000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL	4000 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7°	10000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45°	7000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60°	5000 kg
Produktslag	Rundslinga