



## KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Kort, Ø Dmin – Ø Dmax: 64-91mm



### Beställningsdata

Ordernummer	236680 64-91
GTIN	4047109262065
Artikelklass	24F

### Beskrivning

#### Utförande:

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygsutformning.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arborringsoperationer fungerar spiralspären som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

#### OBS!:

#### Beställ hållare och vändskärplattor separat.

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

#### Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24-32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

### Teknisk beskrivning

totallängd $L_{tot}$	70 mm
Ø-område $D_{min}$ - $D_{max}$	64 - 91 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	50 mm

Utförande	Kort
Skaft	ABS
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

## Tillbehör

KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 64-91	236684 64-91
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 64-91	236685 64-91
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Finbearbetning Hållare 64-91	236688 64-91
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grovbearbetning Hållare 64-91	236686 64-91