

**KOMET® Unisix® vändskär, P25M, Beteckning typ W29: 50-010****Beställningsdata**

Ordernummer	236740 50-010
GTIN	4047109059559
Artikelklass	24T

**Beskrivning****Passar till:**

Nr 236685; 236686

**OBS!:**

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

**Teknisk beskrivning**

Beteckning	50-010
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	WOEX 100504
Sort	P25M
Typ	ST900
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för borrar

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	130 m/min	P
vått maximal	lämplig		