

HOLEX®**WNMG 080408 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	252138 HBX020
GTIN	4045197665867
Artikelklass	22D

Beskrivning

WNMG 080408 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 1 - 5 mmMatning f : 0,1 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min
spån-brytare	PM
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	1 - 5 mm

Sort	HBX020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhuvud
Serie	Skärhållare
Serie	Borrstång
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	eco-QT-/ eco-skärhållare
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Antal byten/skär	6
Vändskärstilldelning	neutral