

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260343 16/07 |
| GTIN | 4045197653123 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Mittförskjutning L_3 | 11 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 7 |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 20 mm |
| Passande vändskär | DC.. 0702.. |
| Vändskärsstorlek | 7 mm |
| ISO-kod hållare | A16Q SDUCR/L07 |
| totallängd L | 180 mm |
| Spännhöjd L_2 | 14 mm |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Skaftdiameter D_s | 16 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3xD |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstång |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Skruvsats förvändskär Typ 7 | 269028 7 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |