

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 20/11
GTIN	4045197653130
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A20R SDUCR/L11
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500