

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	17 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A25R SDUCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500