


**WN.G 080408, Sort: SW05**

Beställningsdata

Ordernummer	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	MU
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	SW05
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning