

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 2
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Underläggsplatta	269005 3
Mittförskjutning L_3	22 mm
ISO-kod hållare	A32S SDUCR/L11
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500