



Skyddsolja 3-36, 500 ml, Typ:



Beställningsdata

Ordernummer	083025
GTIN	5412386006319
Artikelklass	08E

Beskrivning

Utförande:

Rengörings- och skyddsolja för metallytor. Avlägsnar smutsbeläggningar, **tränger undan fukt** och bildar en tunn skyddsfilm. Ger enhetligt glänsande ytor. Silikon-, harts- och syrafri. Livsmedelsgodkännande NSF® H2.

OBS!:

Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca **95 %**. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.

Utförande: Sprayburk

Farlighetsmärkning: GHS02 antändbar

Farligt gods klass: 2.1

Spruthuvud: Standard

Teknisk beskrivning

Spruthuvud	Standard
Farlighetsmärkning	GHS02 antändbar
Färg	blågrön

UN nummer	UN1950
Vattenlöslighet	emulgerbar
Kokpunkt	190 - 250 °C
Farligt gods klass	2.1
Flampunkt	78 °C
Dynamisk viskositet	3,9 mPas
lagringstemperatur	15 - 50 °C
Innehåll	0,5 l
Produktnamnsattribut	500 ml ml
Utförande	Sprayburk
Produktslag	Systemrengöringsmedel / Rengöringsolja