

**DCGX 0702005, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260366 SP4019
GTIN	2050001939135
Artikelklass	28D

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
spån-brytare	62
Hörnradie	0,05 mm
Primäranvändning	UNI
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,15 - 3 mm
Sort	SP4019
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGX 0702005
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning