

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	22 mm
Hävarm	259015 9
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
Passande vändskär	TN.. 1604..
Fjäder-sats	259044 5
Hävarmsskruv	259018 6
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	A32S PTFNR/L 16
Underläggsplatta	259031 34
Fjäderstift-sats	259047 3
totallängd L	250 mm
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3
Hävarm Typ 9	259015 9
Underläggsplatta Typ 34	259031 34
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Fjäder-sats10 delar Typ 5	259044 5
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500