

**Borrstångsats, stål, med invändig kylning, Vänster, Typ: SET07****Beställningsdata**

Ordernummer	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Artikelklass	29W

Beskrivning**leveransinnehåll:**

I plastlåda.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A0810H SDUCR/L07
ISO-kod hållare	A1012K SDUCR/L07
ISO-kod hållare	A1216M SDUCR/L07
Skruvsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd L ₂	9 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Mittförskjutning L ₃	6,5 mm

Mittförskjutning L ₃	9 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Huvudängd L ₁	22,5 mm
Huvudängd L ₁	27,5 mm
Huvudängd L ₁	40,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	12 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	18 mm
totallängd L	100 mm
totallängd L	125 mm
totallängd L	150 mm
Halsbredd L ₄	8 mm
Halsbredd L ₄	10 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrivsats för vändskär Typ 7	269028 7
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 0810/07 mm	260343 0810/07
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500