

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13,5 mm
Huvudängd L_1	40 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
ISO-kod hållare	A10K SDUCR/L07
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500