

**Borrstångsats, stål, med invändig kylning, Vänster, Typ: SET11****Beställningsdata**

Ordernummer	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Artikelklass	29W

Beskrivning**leveransinnehåll:**

I plastväska.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A20R SDUCR/L11
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L11
ISO-kod hållare	A25R SDUCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Spännhöjd L ₂	15 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	27 mm

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	32 mm
Mittförskjutning L_3	13,6 mm
Mittförskjutning L_3	16 mm
Mittförskjutning L_3	18,5 mm
totallängd L	180 mm
totallängd L	200 mm
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 16/07 mm	260343 16/07
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 16/07 mm	260342 16/07
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 20/11 mm	260343 20/11
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 25/11 mm	260343 25/11
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 20/11 mm	260342 20/11
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500