

Garant GRIDLINE

**Fällbar framsida bredd 36G, Fronthöjd: 425mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 998251 425    |
| GTIN         | 4067263111498 |
| Artikelklass | 91R           |

**Beskrivning****Utförande:**

Fällbar framsida förhindrar att föremål faller från hyllan. Framsidan kan fällas ned framåt. Fällningsvinkel max. 180 grader. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. Dubbelsidig låsning med enhands enkellådsupplåsning.

**Passar till:**

Lådhyllsystem, containerutrustning.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

**OBS!:**

En hylla med en fronthöjd på minst 50 mm måste installeras. Vid installation av utdragslådor med lås, dörrar, säkerhetslåsstång etc. under den fällbara framsidan krävs en hylla med en fronthöjd på 100 mm. Det går inte att montera lådan bakom den fällbara framsidan. Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93.

**Teknisk beskrivning**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Fronthöjd                     | 425 mm   |
| Lådor med individuell låsning | Enhands  |
| invändig bredd                | 900 mm   |
| effektiv höjd                 | 400 mm   |
| Djup                          | 38 mm    |
| vikt                          | 5 kg     |
| Fällvinkel                    | 180 grad |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Effektiv bredd i G     | 36  |
| Materialtjocklek       | 1,5 mm  |
| Användningsområde      | Lådställ  |
| Användningsområde      | Containerutrustning   |
| Färgval                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Höjdställning i raster | 25 mm   |
| Produktslag            | Frاملucka   |