

**TNMG 160408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Artikelklass	25E

Beskrivning

TNMG 160408 CA510 Sort: CA510

spån-brytare: PQ

Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm

Matning f : 0,13 - 0,4 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 180 - 590 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 590 m/min
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning