

Garant GRIDLINE

Fällbar framsida bredd 56G, Fronthöjd: 275mm**Beställningsdata**

Ordernummer	998253 275
GTIN	4067263111566
Artikelklass	91R

Beskrivning**Utförande:**

Fällbar framsida förhindrar att föremål faller från hyllan. Framsidan kan fällas ned framåt. Fällningsvinkel max. 180 grader. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. Dubbelsidig låsning med enhands enkellådsupplåsning.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

Lackering:

Antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

En hylla med en fronthöjd på minst 50 mm måste installeras. Vid installation av utdragslådor med lås, dörrar, säkerhetslåsstång etc. under den fällbara framsidan krävs en hylla med en fronthöjd på 100 mm. Det går inte att montera lådan bakom den fällbara framsidan. Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93.

Teknisk beskrivning

Materialtjocklek	1,5 mm
Fronthöjd	275 mm
Effektiv bredd i G	56
effektiv höjd	250 mm
Djup	38 mm
vikt	5,3 kg
invändig bredd	1400 mm

Lådor med individuell låsning	Enhands
Fällvinkel	180 grad
Användningsområde	Lådställ
Användningsområde	Containerutrustning
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höjdinställning i raster	25 mm
Produktslag	Framlucka