

Garant GRIDLINE

**Utdragshylla med öglor 200 kg, 36×24G, inbyggnadshöjd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	998278 150
GTIN	4067263111689
Artikelklass	91R

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragshylla **100 % utdragbar**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 150 mm. Utan stansningar för frånkopplingsmoduler med spår. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremсор. På fram- och baksidan med öglor för fastsättning av exempelvis spännband. Med enhands-enkellådupplåsning.

**Passar till:**

Lådhyllsystem, containerutrustning.

**leveransinnehåll:**

Utdragshylla, komplett med vardera 1 par styrskenor och öglor.

**Lackering:**

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

**OBS!:**

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem.

**Teknisk beskrivning**

inbyggnadshöjd	150 mm
Användningsområde	Containerutrustning
Lådor med individuell låsning	Enhands
Antal öglor	4
Lådornas effektiva yta i G	36×24
Effektiv bredd i G	36

Effektivt djup i G	24
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdinställning i raster	25
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	600 mm
Produktslag	Utdragshylla