

Garant GRIDLINE

Utdragshylla med öglor, 200 kg, 36×24G, inbyggnadshöjd: 150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	998279 150
GTIN	4067263111696
Artikelklass	91R

Beskrivning**Utförande:**

Utdragshylla **100 % utdragbar**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 150 mm. Utan stansningar för fränkopplingsmoduler med spår. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor. På fram- och baksidan med öglor för fastsättning av exempelvis spännband. Med enhands-enkellådupplåsning.

Passar till:

Lådhyllsystem, containerutrustning.

leveransinnehåll:

Utdragshylla, komplett med vardera 1 par styrskenor och öglor.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

OBS!:

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem.

Teknisk beskrivning

inbyggnadshöjd	150 mm
Användningsområde	Containerutrustning
Antal öglor	4
Effektiv bredd i G	36
Lådor med individuell låsning	Enhands
Lådornas effektiva yta i G	36×24

Datablad

Effektivt djup i G	24
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdinställning i raster	25
Färgval	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktnamnsattribut	36×24G
invändig bredd	900 mm
effektivt djup	600 mm
Produktslag	Utdragshylla