

Garant GRIDLINE

**Utdragshylla med öglor 200 kg, 26×20G, inbyggnadshöjd: 150mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 998272 150    |
| GTIN         | 4067263111627 |
| Artikelklass | 91R           |

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragshylla **100 % utdragbar**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 150 mm. Utan stansningar för fränkopplingsmoduler med spår. Aluminiumgrepplistor med utbytbara och omskrivbara textremсор. På fram- och baksidan med öglor för fastsättning av exempelvis spännband. Med enhands-enkellåduplösning.

**Passar till:**

Lådhyllsystem, containerutrustning.

**leveransinnehåll:**

Utdragshylla, komplett med vardera 1 par styrskenor och öglor.

**Lackering:**

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt**.

**OBS!:**

Inte kompatibel med verktygsskåp i grupp 93, kan endast installeras i lådhyllsystem.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Användningsområde             | Containerutrustning |
| inbyggnadshöjd                | 150 mm              |
| Effektiv bredd i G            | 26                  |
| Lådor med individuell låsning | Enhands             |
| Antal öglor                   | 4                   |
| Lådornas effektiva yta i G    | 26×20               |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Effektivt djup i G                | 20  |
| Bärförmåga låda/utdragshylla      | 200 kg  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 %   |
| Höjdinställning i raster          | 25  |
| Färgval                           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut              | 26×20G  |
| invändig bredd                    | 650 mm  |
| effektivt djup                    | 500 mm  |
| Produktslag                       | Utdragshylla  |